

Skråhylde-basisreol, bredde 1000 mm, Dybde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990600 600
GTIN	4004514249203
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en **maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider. **Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

Opstillingsmål, basisreol: 1060 mm.

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 5 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

Bemærk:

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**

- Tilhørende gulvforankring nr. 990854.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Kundemontering	ja
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Antal hylder	7
Højde	2000 mm
Dybde	636 mm
Bredde	1060 mm
Reoldybde	600 mm
Reolbredde	1000 mm
Reolhøjde	2000 mm
Maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	bredde 1000 mm
Produkttype	Skråhyldereol

Tilbehør

Skråhylde, forzinket Dybde 600 mm	990610 600
Klemfod	990852