

## Skråhylde-påbygningsreol, bredde 1000 mm, Dybde: 600mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990602 600
GTIN	4004514249227
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out“-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en **maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider. **Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

Opstillingsmål, påbygningsreol: 1006 mm.

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

#### Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

#### Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 5 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

**Bemærk:**

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Tilhørende gulvforankring nr. 990854.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde	2000 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1006 mm
Antal hylder	7
Kundemontering	ja
Dybde	636 mm
Bredde	1006 mm
Reoldybde	600 mm
Reolbredde	1000 mm
Reolhøjde	2000 mm
Maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	bredde 1000 mm
Produkttype	Skråhyldereol

**Tilbehør**

Skråhylde, forzinket Dybde 600 mm	990610 600
Klemfod	990852