

## Skråhylde-påbygningsreol, bredde 1000 mm, Dybde: 800mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990602 800
GTIN	4004514218810
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out“-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en **maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider. **Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

Opstillingsmål, påbygningsreol: 1006 mm.

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

#### Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

#### Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 5 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

**Bemærk:**

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Tilhørende gulvforankring nr. 990854.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Kundemontering	ja
Antal hylder	7
Dybde	836 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1006 mm
Højde	2000 mm
Bredde	1006 mm
Reoldybde	800 mm
Reolbredde	1000 mm
Reolhøjde	2000 mm
Maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	bredde 1000 mm
Produkttype	Skråhyldereol

**Tilbehør**

Skråhylde, forzinket Dybde 800 mm	990610 800
Klemfod	990852