

**uvex****Nitrilhandsker, par uvex C500 foam, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094550 9
GTIN	4048612015124
Artikelklasse	04W

**Beskrivelse****Udførelse:**

uvex C500 foam. Silikonefri handsker med god mekanisk slidstyrke og meget god gribeevne i tørt og let fugtigt miljø. Egnede til kontaktvarme op til 100 °C.

**uvex 500-serien.** Pålidelige skærebeskyttelsehandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

DMF-fri	nej
Gribeevne ved fugt	moderat
EN 388 skærestyrke	5
Pasform	meget god

Handskestørrelse	9
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Føleevne	meget god
silikonefri	ja
EN 388 slidstyrke	4
EN 388 perforationsstyrke	2
Gribeevne ved olie	moderat
Åndbarhed	god
EN 388 rivestyrke	4
Serie	uvex C500
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskeegenskab	Silikonefri
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	antracit / lime
Norm	EN 407
Vægt	32,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker