

**HOLEX****Slibefiberburrelåsskiver, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5695 180
GTIN	4045197575203
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberslibeskiver med burrelås og perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringkerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965**). Svarer til 566950.

**Udførelse reklametekst:**

Fibersliberondel med burrelås og udtagelig centreringkerne (**som 566940, 566950**).

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruhed og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**.

**Indhold:**

80 skiver / bundt.

**Bemærk:**

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

**Teknisk beskrivelse**

Udførelse	A medium
Kornstørrelsessammenligning	180

Skive-Ø	125 mm
Farve	rød
Finhedsgrad	middel
Indhold	80
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

---

## Tilbehør

Slibefiberburrelåsskiver Kornstørrelsessammenligning 180

566950 180