

uvex**Nitrilhandsker, par uvex C300 foam, Handskestørrelse: 7**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

094480 7

GTIN

4048612021811

Artikelklasse

04W

Beskrivelse

Udførelse:

uvex 300-serien. Lette, innovative handsker med Bamboo-TwinFlex®-teknologi yder en god skærebeskyttelse, har høj slidstyrke og er behagelige at have på. uvex climazone-metoden giver en høj fleksibilitet og et godt handskeklima samtidigt med en god føleevne. Oeko-Tex® standard 100 og uden silikone.

C300 foam. Med Soft-Grip-Foam-belægning med sikkert greb ved fugtige arbejdsforhold.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

EN 388 perforationsstyrke

2

Gribeevne ved olie

moderat

Varmebeskyttelse

kendes ikke

DMF-fri

ja

EN 388 slidstyrke	4
EN 388 rivestyrke	4
Handkestørrelse	7
Materiale, belægning	PU
Pasform	meget god
EN 388 skærestyrke	3
silikonefri	ja
Føleevne	meget god
Gribeevne ved fugt	moderat
Åndbarhed	god
Serie	uvex C300
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Handskeegenskab	Silikonefri
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Bæremateriale	Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort
Vægt	14,9 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker