

**TMSERROR, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5675 125
GTIN	4045197575159
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Grovrengøringskive** med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere. Hård fiberudførelse med åben struktur for universal anvendelse (**som 566750**), som 566750.

**Anvendelse:**

Med **glasfiberskive til direkte opspænding** på vinkelslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

**Indhold:**

20 skiver / kasse.

**Bemærk:**

Grovrengøringskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm

Finhedsgrad	meget grov
maks. omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
Hårdhedsgrad	hård
Indhold	20
Slibemiddelforkortelse	SiC
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivelse	flad
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	grovrengøringsfiber

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

---

**Tilbehør**

Grovrengøringskive (SiC) Skive-Ø 125 mm

566750 125