

**Fiberskive, normalkorund (A), Ø 115 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG5641 80 |
| GTIN | 4045197296047 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

HOLEX-universalfiberskive til slibning af alle metaller. Korntype: **Normalkorund (A)**, som 566410.

Udførelse reklametekst:

Universal-fiberskiver med trækstærk og meget smidig vulkanfiber. Borings-Ø 22,23 mm med krydskærve. Korntype: Normalkorund (A) (**som 566410, 566510, 566610**). Til slibning af alle metaller, træ og kunststoffer.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Indhold:

250 stk. / bundt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|-------------------|
| Korn | 80 |
| Skive-Ø | 115 mm |
| Indhold | 250 |
| Slibemiddel | Normal korund (A) |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 115 mm |
| Adapter | Roloc™-hurtigskiftesystem |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| passer til hurtigskiftesystem | Roloc™ |
| optimeret til materiale | Stål |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| maks. omdrejningstal | 13300 min ⁻¹ |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Fiberskive, normalkorund(A) Korn 80 | 566410 80 |
|-------------------------------------|-----------|