



## Nitrilhandsker, par 6705, Handskestørrelse: 11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094530 11
GTIN	4059904096677
Artikelklasse	09H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

6705. PU-belægning af hensyn til høj åndbarhed og bevægelsesfrihed til arbejde i fugtigt, men ikke olieret miljø.

**Udførelse reklametekst:**

Skærebesskyttelseshandske (klasse 5) med et **fremragende forhold mellem pris og ydelse.**

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Materiale, belægning	PU
Åndbarhed	god
silikonefri	ja
EN 388 skærestyrke	5

Gribeevne ved fugt	moderat
Handkestørrelse	11
DMF-fri	nej
Gribeevne ved olie	moderat
EN 388 slidstyrke	4
Pasform	god
EN 388 rivestyrke	4
Føleevne	god
EN 388 perforationsstyrke	2
Varmebeskyttelse	god
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Taeki
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Norm	EN 407
Vægt	31,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker