

HOLEX**Slibefiberburrelåskiver, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5695 100
GTIN	4045197575197
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberslibeskiver med burrelås og perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringkerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965**). Svarer til 566950.

Udførelse reklametekst:

Fibersliverondel med burrelås og udtagelig centreringkerne (**som 566940, 566950**).

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliverondel nr. 566960 eller 566965.

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruhed og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**.

Indhold:

80 skiver / bundt.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Farve	brun

Kornstørrelsessammenligning	100
Udførelse	A coarse
Finhedsgrad	grov
Indhold	80
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibefiberburrelåsskiver Kornstørrelsessammenligning 100

566950 100