

Basisreol med stor spændvidde, dybde 500 mm, Højde / hylde bredde: 3000/2250mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990710 3000/2250 |
| GTIN | 4004514215239 |
| Artikelklasse | 96P |

Beskrivelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med MULTI^{plus} 250 forzinkede stålpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved højde 2000 mm 1200 kg, ved 2500 mm 1600 kg, ved 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Vangehøjde: 65 mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangrige og voluminøse varer. Meget effektive, fordi det er muligt at komme til fra begge sider.

Bemærk:

- **Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.**

- **Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------------|
| Bredde | 2310 mm |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde | 2310 mm |
| Hylde, bredde | 2250 mm |
| Højde | 3000 mm |
| Materiale, lagerniveau | Pladestål, forzinket |
| Antal lagerniveauer | 5 |
| Hylde, dybde | 500 mm |
| Kundemontering | ja |
| Reolkonstruktion | Basisreol |
| Dybde | 537 mm |
| Reoldybde | 500 mm |
| Reolbredde | 2250 mm |
| Reolhøjde | 3000 mm |
| Hyldebelastning | 400 kg |
| maks. belastning pr. enhed | 1800 kg |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 400 kg |
| Hylde, tykkelse | 40 mm |
| Vangehøjde | 65 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol |
| Materiale | forzinket |
| Produktnavnsegenskab | dybde 500 mm |

Produkttype

Reol med stor spændvidde

Tilbehør

Stålbladelagerniveauer, forzinkede Dybde 500 mm

990800 500

Klemfod

990852