

## Påbygningsreol med stor spændvidde, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2000/2000mm



### Bestillingsdata

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990705 2000/2000 |
| GTIN                | 4004514200204    |
| Artikelklasse       | 96P              |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med MULTI<sup>plus</sup> 250 forzinkede stålpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved højde 2000 mm 1200 kg, ved 2500 mm 1600 kg, ved 3000 mm 2000 kg.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

**Basisreol**: Nom. længde + 60 mm

**Tilbygningsreol**: Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde i alt**: Nom. dybde + 36 mm

**Vangehøjde**: 65 mm

#### Anvendelse:

Opbevaring af omfangrige og voluminøse varer. Meget effektive, fordi det er muligt at komme til fra begge sider.

#### Bemærk:

- **Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.**

- Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldelejerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

|   |                      |
|---|----------------------|
| Hylde, dybde  | 400 mm               |
| Hylde, bredde   | 2000 mm              |
| Materiale, lagerniveau  | Pladestål, forzinket |
| Antal lagerniveauer   | 3                    |
| Højde   | 2000 mm              |
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde                          | 2006 mm              |
| Reolkonstruktion  | Påbygningsreol       |
| Bredde  | 2006 mm              |
| Kundemontering  | ja                   |
| Dybde   | 437 mm               |
| Reoldybde   | 400 mm               |
| Reolbredde  | 2000 mm              |
| Reolhøjde   | 2000 mm              |
| Hyldebelastning   | 400 kg               |
| maks. belastning pr. enhed                                      | 1200 kg              |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 400 kg               |
| Hylde, tykkelse   | 40 mm                |
| Vangehøjde  | 65 mm                |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 25 mm                |
| Monteringsudførelse   | Indstiksreol         |
| Materiale   | forzinket            |
| Produktnavnsegenskab  | dybde 400 mm         |

Produkttype

Reol med stor spændvidde

---

**Tilbehør**

Stålpladelagerniveauer, forzinkede Dybde 400 mm

990795 400

Klemfod

990852