

## Basisreol med stor spændvidde, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990700 2000/1500
GTIN	4004514200006
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med MULTI<sup>plus</sup> 250 forzinkede stålpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved højde 2000 mm 1200 kg, ved 2500 mm 1600 kg, ved 3000 mm 2000 kg.

#### Beskrivelse:

##### Opstillingsmål:

**Basisreol**: Nom. længde + 60 mm

**Tilbygningsreol**: Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde i alt**: Nom. dybde + 36 mm

**Vangehøjde**: 65 mm

#### Anvendelse:

Opbevaring af omfangrige og voluminøse varer. Meget effektive, fordi det er muligt at komme til fra begge sider.

#### Bemærk:

- **Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.**

- **Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.**
- **Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

## Teknisk beskrivelse

Bredde	1560 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1560 mm
Hylde, dybde	400 mm
Højde	2000 mm
Hylde, bredde	1500 mm
Kundemontering	ja
Reolkonstruktion	Basisreol
Materiale, lagerniveau	Pladestål, forzinket
Antal lagerniveauer	3
Dybde	437 mm
Reoldybde	400 mm
Reolbredde	1500 mm
Reolhøjde	2000 mm
Hyldebelastning	400 kg
maks. belastning pr. enhed	1200 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	400 kg
Hylde, tykkelse	40 mm
Vangehøjde	65 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm

Produkttype

Reol med stor spændvidde

---

**Tilbehør**

Stålpladelagerniveauer, forzinkede Dybde 400 mm

990790 400

Klemfod

990852