

Påbygningsreol med stor spændvidde, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2500/2250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990705 2500/2250
GTIN	4004514200884
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med MULTI^{plus} 250 forzinkede stålpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved højde 2000 mm 1200 kg, ved 2500 mm 1600 kg, ved 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Vangehøjde: 65 mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangrige og voluminøse varer. Meget effektive, fordi det er muligt at komme til fra begge sider.

Bemærk:

- **Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.**

- Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Antal lagerniveauer	4
Højde	2500 mm
Bredde	2256 mm
Hylde, dybde	400 mm
Kundemontering	ja
Hylde, bredde	2250 mm
Materiale, lagerniveau	Pladestål, forzinket
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2256 mm
Dybde	437 mm
Reoldybde	400 mm
Reolbredde	2250 mm
Reolhøjde	2500 mm
Hyldebelastning	400 kg
maks. belastning pr. enhed	1600 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	400 kg
Hylde, tykkelse	40 mm
Vangehøjde	65 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm

Produkttype

Reol med stor spændvidde

Tilbehør

Stålpladelagerniveauer, forzinkede Dybde 400 mm

990800 400

Klemfod

990852