



Nitrilhandsker, par Camapur® Cut 627+, Handskestørrelse: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094476 11
GTIN	4008198862710
Artikelklasse	04Q

Beskrivelse

Udførelse:

Camapur® Cut 627+. Fleksible skærebeskyttelseshandsker til montagearbejde i tørre og let oliekontaminerede arbejdsmiljøer. Med tynd PU-belægning for høj bærekraft og øget åndbarhed. God gribesikkerhed også ved let olieindsmurte komponenter. Især velegnet til pladebearbejdning og montagearbejde med middel snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved fugt	moderat
Producentbetegnelse	Camapur Cut 627+
Materiale, belægning	PU
DMF-fri	ja

Føleevne	god
Pasform	meget god
Gribeevne ved olie	moderat
Åndbarhed	meget god
silikonefri	ja
EN 388 skærestyrke	3
Handskestørrelse	11
EN 388 slidstyrke	4
Varmebeskyttelse	kendes ikke
EN 388 rivestyrke	4
Serie	Camapur®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	14
Strikketeknologi	13G
elektrostatisk egenskab	0,3 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Bæremateriale	HPPE
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå / sort
Vægt	73 g
Længde	240 - 260 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker

