

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-518, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094478 7
GTIN	10076490478626
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-518. Fleksibel og fin handske med **lav vægt** på kun 14 g. Dette sammen med den **høje fingerbevægelighed** bevirker mindre træthed i håndmuskulaturen ved lange arbejdsphas. Med **18-gauge-strikketeknologi** og Dyneema®-Diamond-teknologifiber. Særligt egnet til håndtering og montage af ekstremt små, skarpkantede dele.

Udførelse reklametekst:

PU-belagt skærebekyttelseshandske med **god fingerbevægelighed**, optimal ved komponenter med skarpe kanter.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved olie	god
DMF-fri	nej
EN 388 slidstyrke	3

Pasform	meget god
Materiale, belægning	PU
Føleevne	meget god
Åndbarhed	god
EN 388 rivestyrke	3
Gribeevne ved fugt	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Handkestørrelse	7
silikonefri	nej
EN 388 skærestyrke	3
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Strikketeknologi	18G
EN 388	3X31B
Bæremateriale	Nylon; Dyneema®
Belægning	PU
Materiale	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	blå
Vægt	14 g
Længde	210 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker

