

## Basisreol med stor spændvidde, dybde 600 mm, Højde / hylde bredde: 2500/2250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990760 2500/2250
GTIN	4004514201065
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med 19 mm spånpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved en højde på 2000 mm 1200 kg, ved en højde på 2500 mm 1600 kg, ved en højde på 3000 mm 2000 kg.

#### Beskrivelse:

**Opstillingsmål: Basisreol:** Nom. længde + 60 mm **Tilbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde i alt:** Nom. dybde + 37 mm **Vangehøjde:** 65 mm

#### Bemærk:

- Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
- Reol med stor spændvidde WS 2000 er compatible med hyldeolerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Materiale, lagerniveau	Spånplade
Kundemontering	ja
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, dybde	600 mm
Antal lagerniveauer	4
Bredde	2310 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	2310 mm
Højde	2500 mm
Hylde, bredde	2250 mm
Dybde	637 mm
Reoldybde	600 mm
Reolbredde	2250 mm
Reolhøjde	2500 mm
Hyldebelastning	400 kg
maks. belastning pr. enhed	1600 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	19 mm
Vangehøjde	65 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 600 mm
Produkttype	Reol med stor spændvidde

## Tilbehør

Spånpladelagerniveauer Dybde 600 mm	990820 600
-------------------------------------	------------

