




## Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer Comfort Line, Bredde: 1500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981132 1500
GTIN	4054923258495
Artikelklasse	96G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust **rørrammekonstruktion i aluminium**. Eloxeret overflade med høj kemikaliebestandighed.

- **Glas i siden af 5 mm ESG (etlags-sikkerhedsglas).**
- **Afgangsluftovervågning og blændfri belysning med trykknapper til tænding og slukning.**
- **Driftsklar kabelføring med 5 m netkabel.**
- **Høj effektivitet ved registrering af skadelige stoffer takket være speciel friskluftsteknik indendørs.**
- **Optimal bortledning af afgangsluft, kemikaliebestandig.**
- **Studs NW250 i tagområdet til tilslutning til udluftningsanlæg på bygningen.**
- **Med LED-belysning (500 lux på arbejdsfladen).**

#### Anvendelse:

**Egnet til alle omfyldnings-, rengørings-, klæbeopgaver med farlige stoffer.**

Arbejdspladser til håndtering af farlige stoffer giver en optimal sikkerhed og beskyttelse af helbredet. Foreskrevne arbejdspladsgrænseværdier overholdes, da hverken dampe, gasser eller opslemmede stoffer belaster arbejdsluften. Ved bestemmelsesmæssig brug kan der ikke dannes eksplosive gas-/luftblandinger indeni.

#### Norm:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

**Leveringsomfang:**

Med arbejdsbordflade i rustfrit stål.

**Bemærk:**

Der skal tilsluttes et udluftningsanlæg i bygningen.

---

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	750 mm
Nyttehøjde	1100 mm
Bredde	1500 mm
Højde	1400 mm
Vægt	163 kg
antal ventilationsstuder	1
krævet ventilationsmængde	895 m <sup>3</sup> /h
Ventilationsstuds-Ø	250 mm
Differenstryk pr. ventilationsstuds	1,4 mbar
Produkttype	Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer