

**Skære- og varmebeskyttelsehandsker, par TAEKI 6750, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094610 8
GTIN	405990410844
Artikelklasse	09H

Beskrivelse**Udførelse:**

TAEKI 6750. Ubelagt **skære- og varmebeskyttelsehandske** med forstærkning på tommelfingerens inderside. **Kontaktvarmebeskyttelse op til ca. 250 °C** (maks. 15 sekunder) takket være specielt strikkegarn. Kraftig udførelse med **god føleevne**.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved olie	kendes ikke
Elastik	nej
Varmebeskyttelse	meget god
Handskestørrelse	8
Pasform	god

EN 388 skærestyrke	5
Åndbarhed	meget god
EN 407 B: Kontaktvarme (kontakttemperatur ved grænseværditid > 15 s)	250 °C
EN 388 rivestyrke	4
EN 388 perforationsstyrke	2
silikonefri	ja
Føleevne	moderat
Gribeevne ved fugt	kendes ikke
EN 388 slidstyrke	4
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
DMF-fri	ja
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin X
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktvarme op til	250 °C
Bæremateriale	Taeki
belægningsvariant	ingen belægning
Farve	gul
Anvendelse	flergangsbrug
Indhold	10
Anvendelsesområde	Allround
Varmebeskyttelse op til	250 °C
CE	2541

Norm	EN 407
Vægt	43,8 g
Produkttype	Varmebeskyttelseshandsker