

Opsamlingsbeholdere til 60-l-tønder Forzinket med gitter, Antal tønder×tøndeindhold (l): 2X60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Frihøjde 100 mm. Med forzinket gitterrist. Varmforzinket i henhold til EN ISO 1461.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af 60 liters tønder og små kasser. **Til brændbare væsker** i GHS-kategorierne 1–3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1–4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Bemærk:

Tøndebuk til 60-l-tønder finder du under nr. 981490.

Teknisk beskrivelse

Vægt	37 kg
Antal tønder	2
Opsamlingsmængde	61 l
Bredde	800 mm

Tøndeindhold	60 l
Lagerkapacitet tønder 60 liter	2
Dybde	500 mm
Højde	290 mm
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Materiale	forzinket
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Produkttype	Opsamlingsbeholder