



Sikkerhedsskab Q-Classic type 30, Bredde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981035 600
GTIN	4054923086395
Artikelklasse	96G

Beskrivelse

Udførelse:

Skabskorpus i melaminharpikslaminerede, ildfaste specialplader, lågefront i pladestål.

- **Montering af hylder i intervaller på 32 mm.**
- **Opsamlingsbeholder i bunden (i henhold til StawaR).**
- **Med returlufttilslutning (indvendig diameter 75).**
- **Kan låses med profilhalvcylinder og integreres i overordnet låseanlæg. Ikke kompatibel med Hoffmann-låsesystemet.**

Med underkøringssokkel. Med 1 låge

Anvendelse:

Opbevaring af meget små mængder farlige stoffer i arbejdsrum.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Leveringsomfang:

Skab med 3 hylder, hulpladeindsats og opsamlingsbeholder i bunden, kunststofbelagt, 1 servicehæfte.

Lakering:

Skabskabiner i antracitgrå RAL 7016, låger i **signalblå RAL 5005.**

Bemærk:

Med regelmæssige mellemrum (årligt) skal sikkerhedsskabene vedligeholdes fagmæssigt korrekt af en person med de rette evner og kontrolleres for funktionsdygtighed.

Teknisk beskrivelse

Volumen opsamlingsbeholder i bund	22 l
Bæreevne, hylder	75 kg
Dybde	620 mm
Højde	1947 mm
Nyttedybde	519 mm
Vægt	164 kg
Antal hulpladeindsatser	1
Antal bundopsamlingskar	1
Bredde	564 mm
Antal hylder	3
Nyttebredde	450 mm
Nyttehøjde	1626 mm
Højdeindstilling i intervaller	32 mm
Farveudvalg	Korpus RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Flammebestandighed	30 min
Produkttype	Sikkerhedsskab