



Stabeltransportkasse Lakeret, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963385 2
GTIN	4052939882369
Artikelklasse	96H

Beskrivelse

Udførelse:

I stålplade til tunge belastninger.
Høj stabelbelastningsevne.
Stor stabilitet takket være bukket stablekant.
Grå-blå lakeret.
Højde: 200 mm
Bredde: 321 mm
Dybde: 479 mm
Nom. mål, bredde: 300 mm
Nom. mål, dybde: 450 mm

Teknisk beskrivelse

Materiale	Pladestål
valset stablekant, 4-sidet	ja
Type	2
Greb, type Art	Faldgreb
Dybde	479 mm
Bredde	321 mm

Bæreevne	120 kg
Farve	grå-blå lakeret
Højde	200 mm
Stabelbelastning	1200 kg
Volumen	24,9 l
Nom. mål, bredde	300 mm
Nom. mål, dybde	450 mm
Producentbetegnelse	Serie 14/6

Tilbehør

Støvdæksel forzinket Passer til stabeltransportkasser type 2	963389 2
--	----------