



Nitrilhandsker, par 6705, Handskestørrelse: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094530 7
GTIN	4059904096592
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6705. PU-belægning af hensyn til høj åndbarhed og bevægelsesfrihed til arbejde i fugtigt, men ikke olieret miljø.

Udførelse reklametekst:

Skærebesskyttelseshandske (klasse 5) med et **fremragende forhold mellem pris og ydelse.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

EN 388 rivestyrke	4
Gribeevne ved fugt	moderat
EN 388 skærestyrke	5
Gribeevne ved olie	moderat

DMF-fri	nej
Åndbarhed	god
Handkestørrelse	7
EN 388 slidstyrke	4
Varmebeskyttelse	god
silikonefri	ja
Materiale, belægning	PU
Føleevne	god
EN 388 perforationsstyrke	2
Pasform	god
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Taeki
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Norm	EN 407
Vægt	31,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker