

**Transport- og stabelbeholdere med faste sider, Nom. mål, dybde×bredde:  
800X500 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	963521 800X500
GTIN	4052939502526
Artikelklasse	96l

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af stålplade. Høj bæreevne som følge af højt komprimerede sider med vinkelindfatning.

Forstærkede fødder.

Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Frihøjde 105 mm.

Faste sider.

**Lakering:**

Resedagrøn RAL 6011.

Højde: 670 mm

Bredde: 550 mm

Dybde: 850 mm

Fyldehøjde: 500 mm

Indkøringsbredde: 600 mm

Indkøringsdybde: 410 mm

**Teknisk beskrivelse**

kan anvendes sammen med kran	ja
Kan stables	nej

Side, udførelse	fast væg
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Dybde	850 mm
Indkøringsbredde	600 mm
Bæreevne	800 kg
med indføringslommer	nej
Højde	670 mm
Fyldehøjde	500 mm
Bredde	550 mm
Farve	resedagrøn RAL 6011
Materiale	Pladestål
Stabelbæreevne	4000 kg
Frihøjde	105 mm
Vægt	32 kg
Stablekant, 3-sidet	nej
Fanghjørner med kranøjer	ja
Indkøringsdybde	410 mm
Nom. mål, bredde	500 mm
Nom. mål, dybde	800 mm
Producentbetegnelse	Transport- og stabelbeholder E
Produkttype	Transport- og stabelbeholder