



## Transport- og stabelbeholdere med klap, Nom. mål, dybde×bredde: 800X500 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	963523 800X500
GTIN	4052941124501
Artikelklasse	96l

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Af stålplade. Høj bæreevne som følge af højt komprimerede sider med vinkelindfatning.

Forstærkede fødder.

Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Frihøjde 105 mm.

Med klap.

#### Lakering:

Resedagrøn RAL 6011.

Højde: 670 mm

Bredde: 550 mm

Dybde: 850 mm

Fyldehøjde: 500 mm

Indkøringsbredde: 600 mm

Indkøringsdybde: 410 mm

### Teknisk beskrivelse

Indkøringsdybde	410 mm
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej

Bredde	550 mm
Bæreevne	800 kg
Fyldehøjde	500 mm
Kan stables	nej
Frihøjde	105 mm
Materiale	Pladestål
Højde	670 mm
Stabelbæreevne	3200 kg
Indkøringsbredde	600 mm
Vægt	32 kg
med indføringslommer	nej
Stablekant, 3-sidet	nej
Fanghjørner med kranøjer	ja
Farve	resedagrøn RAL 6011
kan anvendes sammen med kran	ja
Dybde	850 mm
Side, udførelse	med klap
Nom. mål, bredde	500 mm
Nom. mål, dybde	800 mm
Producentbetegnelse	Transport- og stabelbeholder E
Produkttype	Transport- og stabelbeholder