

**Transport- og stabelbeholdere med klap, Nom. mål, dybde×bredde:
1000X800 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	963523 1000X800
GTIN	4052939501369
Artikelklasse	96l

Beskrivelse**Udførelse:**

Af stålplade. Høj bæreevne som følge af højt komprimerede sider med vinkelindfatning. Forstærkede fødder.

Robuste stabel- og fanghjørner med kranøjer. Frihøjde 105 mm.

Med klap.

Lakering:

Resedagrøn RAL 6011.

Højde: 670 mm

Bredde: 850 mm

Dybde: 1050 mm

Fyldehøjde: 500 mm

Indkøringsbredde: 800 mm

Indkøringsdybde: 700 mm

Teknisk beskrivelse

Stabelbæreevne	7500 kg
med indføringslommer	nej

Vægt	60 kg
Bredde	850 mm
Materiale	Pladestål
Side, udførelse	med klap
Frihøjde	105 mm
Fyldehøjde	500 mm
Dybde	1050 mm
Stablekant, 3-sidet	nej
Farve	resedagrøn RAL 6011
Bæreevne	1500 kg
Fanghjørner med kranøjer	ja
mulighed for blandede stabler af forskellige størrelser	nej
Kan stables	nej
kan anvendes sammen med kran	ja
Højde	670 mm
Indkøringsdybde	700 mm
Indkøringsbredde	800 mm
Nom. mål, bredde	800 mm
Nom. mål, dybde	1000 mm
Producentbetegnelse	Transport- og stabelbeholder E
Produkttype	Transport- og stabelbeholder