

Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder lakeret, med gitter, Antal tønder×tøndeindhold (l) / type: 2X200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981285 2X200
GTIN	2050001937575
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af 200 liters tønder og små kasser. **Til brændbare væsker** i GHS-kategorierne 1-3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480 til 981490.

Teknisk beskrivelse

Vægt	69 kg
Antal tønder	2

Bredde	1200 mm
Højde	360 mm
Dybde	800 mm
Tøndeindhold	200 l
Opsamlingsmængde	215 l
Lagerkapacitet tønder 200 liter	2
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Produkttype	Opsamlingsbeholder