



## Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC med frastillingsflade, PE, Antal IBC×IBC indhold (liter): 1X1000



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Artikelklasse	96V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Af polyethylen (PE) – let, vejrbestandig, robust.

#### Anvendelse:

Til sikker lagring af containere **IBC** (Intermediate Bulk-Container) og **KTC** (Kubisk Tank-Container). **Til lagring af væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.** Særlig **bestandig over for syre, lud** og olie. Alt efter egenvægten af IBC/KTC egnet til væsker med en maksimal specifik vægt på 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Lagring af brændbare medier er ikke tilladt** (gælder i Tyskland).

#### Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3

Opsamlingsmængde: 1000 l

Højde: 970 mm

Bredde: 1430 mm

Dybde: 1430 mm

Bæreevne pr. lokation: 2000 kg

Vægt: 96 kg

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1430 mm
Opsamlingsmængde	1000 l
Dybde	1430 mm
Bæreevne pr. lokation	2000 kg
Højde	970 mm
Vægt	96 kg
IBC indhold	1000 l
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Produkttype	Opsamlingsbeholder