



Opsamlingsbeholdere til 60-l-tønder med gitter, PE, Antal tønder×tøndeindhold (l) / type: 2X60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Artikelklasse	96V

Beskrivelse

Udførelse:

Af polyethylen (PE) – let, vejrbestandig, robust. Konisk konstruktion: Støttefladen på gitterristen er større end på karrets bund. Ved anvendelse af en gitterrist er det også muligt at opbevare 2 tønder.

Anvendelse:

Uden sokkelfødder – til direkte opstilling på gulvet eller på Europapalle. Str. type F: med 4 sokkelfødder (frihøjde 100 mm) – til intern transport med løftevogn / gaffeltruck.

Lagring af brændbare medier er ikke tilladt (gælder for Tyskland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Bemærk:

Tøndebuk til 60-l-tønder finder du under nr. 981490.

Teknisk beskrivelse

Opsamlingsmængde	60 l
Højde	235 mm

Tøndeindhold	60 l
Bredde	725 mm
Dybde	525 mm
Antal tønder	2
Bæreevne	150 kg
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Produkttype	Opsamlingsbeholder