

## Opsamlingsbeholdere til 60-l-tønder lakeret, med gitter, Antal tønder×tøndeindhold (l): 2X60



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981215 2X60
GTIN	2050001937513
Artikelklasse	96U

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Af 3 mm pladestål. Frihøjde 100 mm. Med forzinket gitterrist.

**Anvendelse:**

Til sikker lagring og påfyldning af 60 liters tønder og små kasser. **Til brændbare væsker** i GHS-kategorierne 1–3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1–4.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lakering:**

**Som standard lyseblå RAL 5012.**

**Bemærk:**

Tøndebuk til 60-l-tønder finder du under nr. 981490.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	34 kg
Tøndeindhold	60 l
Højde	290 mm
Lagerkapacitet tønder 60 liter	2

Opsamlingsmængde	61 l
Bredde	800 mm
Dybde	500 mm
Antal tønder	2
Overfladebelastning	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Produkttype	Opsamlingsbeholder