



## Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC med gitter, PE, Antal IBC×IBC indhold (liter): 2X1000



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Artikelklasse	96V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Af polyethylen (PE) – let, vejrbestandig, robust.

#### Anvendelse:

Til sikker lagring af containere **IBC** (Intermediate Bulk-Container) og **KTC** (Kubisk Tank-Container). **Til lagring af væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.** Særlig **bestandig over for syre, lud** og olie. Alt efter egenvægten af IBC/KTC egnet til væsker med en maksimal specifik vægt på 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Lagring af brændbare medier er ikke tilladt** (gælder i Tyskland).

#### Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

### Teknisk beskrivelse

Dybde	1320 mm
Højde	610 mm
Bæreevne	4000 kg
IBC indhold	1000 l
Opsamlingsmængde	1000 l

Bredde	2530 mm
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer tilladt
Produkttype	Opsamlingsbeholder