

Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder lakeret, med hjul, Antal tønder×tøndeindhold (l): 2X200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981265 2X200
GTIN	2050002050761
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Med 2 drejehjul og 2 faste hjul i polyamid (Ø 180 mm). 1 styrehjul med stop. Med skydegreb og forzinket gitterrist. **Med holdeseleanordning.**

Lakeret.

Anvendelse:

Til sikker intern transport af 200-l-tønder. **Til brandfarlige væsker** i GHS-kategorierne 1-3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Bemærk:

Tøndebukke og rullestøtter til 200-l-tønder finder du under nr. 981480 til 981485.

Opbevaring: Opbevaring af ætsende materialer forbudt

Opsamlingsmængde: 211 l

Anlægshøjde: 515 mm

Bredde: 1200 mm

Dybde: 800 mm

Lagerkapacitet tønder 200 liter: 2

Overfladebelastning: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivelse

Bredde	1200 mm
Lagerkapacitet tønder 200 liter	2
Opsamlingsmængde	211 l
Tøndeindhold	200 l
Dybde	800 mm
Vægt	81 kg
Holdeseleanordning	1 × til 2 tønder
Antal tønder	2
Anlægshøjde	515 mm
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Produkttype	Opsamlingsbeholder