



Nitrilhandsker, par 6705, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094530 8
GTIN	4059904096615
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

6705. PU-belægning af hensyn til høj åndbarhed og bevægelsesfrihed til arbejde i fugtigt, men ikke olieret miljø.

Udførelse reklametekst:

Skærebesskyttelseshandske (klasse 5) med et **fremragende forhold mellem pris og ydelse.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

EN 388 slidstyrke	4
EN 388 perforationsstyrke	2
Åndbarhed	god
Gribeevne ved fugt	moderat

DMF-fri	nej
EN 388 skærestyrke	5
Materiale, belægning	PU
Gribeevne ved olie	moderat
EN 388 rivestyrke	4
Handkestørrelse	8
Varmebeskyttelse	god
Føleevne	god
silikonefri	ja
Pasform	god
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	10
Strikketeknologi	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Taeki
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Norm	EN 407
Vægt	31,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker