

Opsamlingsbeholdere til 60-l-tønder lakeret, med gitter, Antal tønder×tøndeindhold (l): 6X60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Frihøjde 100 mm. Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring og påfyldning af 60 liters tønder og små kasser. **Til brændbare væsker** i GHS-kategorierne 1–3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1–4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Bemærk:

Tøndebuk til 60-l-tønder finder du under nr. 981490.

Teknisk beskrivelse

Vægt	58 kg
Lagerkapacitet tønder 60 liter	6
Tøndeindhold	60 l
Dybde	800 mm

Antal tønder	6
Opsamlingsmængde	74 l
Højde	205 mm
Bredde	1300 mm
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Produkttype	Opsamlingsbeholder