

Opsamlingsbeholder til 1000-l-IBC Lakeret, Antal IBC×IBC indhold (l): 1X1000



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Artikelklasse	96U

Beskrivelse

Udførelse:

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.

Med forzinket gitterrist.

Anvendelse:

Til sikker lagring af containere **IBC** (Intermediate Bulk-Container) og **KTC** (Kubisk Tank-Container). **Til brændbare væsker** i GHS-kategorierne 1-3 samt **væsker, der kan medføre vandforurening**, i GHS-kategorierne 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Som standard lyseblå RAL 5012.

Teknisk beskrivelse

Opsamlingsmængde	1000 l
Lagerkapacitet IBC/KTC	1
Dybde	1460 mm

Vægt, lakeret	180 kg
Højde	630 mm
Bredde	1460 mm
Vægt, forzinket	194 kg
Overfladebelastning	1000 kg/m ²
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Produkttype	Opsamlingsbeholder