

uvex**Nitrilhandsker, par uvex C500 foam, Handskestørrelse: 7**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094550 7 |
| GTIN | 4048612015100 |
| Artikelklasse | 04W |

Beskrivelse

Udførelse:

uvex C500 foam. Silikonefri handsker med god mekanisk slidstyrke og meget god gribeevne i tørt og let fugtigt miljø. Egnede til kontaktvarme op til 100 °C.

uvex 500-serien. Pålidelige skærebeskyttelsehandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-------------|
| EN 388 skærestyrke | C |
| Varmebeskyttelse | kendes ikke |
| Føleevne | meget god |
| Gribeevne ved fugt | moderat |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EN 388 perforationsstyrke | 2 |
| Åndbarhed | god |
| DMF-fri | nej |
| EN 388 rivestyrke | 4 |
| Gribeevne ved olie | moderat |
| Handskestørrelse | 7 |
| Pasform | meget god |
| EN 388 slidstyrke | 4 |
| silikonefri | ja |
| Serie | uvex C500 |
| Handsketype | Skærebeskyttelsehandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Bæremateriale | Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose |
| Belægning | Nitril |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Farve | antracit / lime |
| Norm | EN 407 |
| Vægt | 32,8 g |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | C |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |