

Arbejdspladsmåtte Top bredde 91 cm, sort, Længde: 200cm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964528 200
GTIN	662641658011
Artikelklasse	96C

Beskrivelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere **krævende opgaver**:

- **Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.**
- **Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.**
- **Antiskrid-underside RedStop™.**
- **På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.**
- **Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.**
- **Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.**
- **Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.**
- **Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m².**
- **Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	12 kg
Affasning	4-sidet

kan stikkes ind	nej
Skridsikker underside	ja
Materiale	Vinylskumkerne
Bredde	91 cm
Overflade	Vinyl
med sikkerhedskanter	2-sidet
Længde	200 cm
Tykkelse	14,3 mm
begrænset modstandsdygtig over for de fleste	Industrielt fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier
Vægt pr. areal	6,5 kg/m ²
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181	R10
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Ikke oliefast
Farve	sort
Produkttype	Arbejdspladsmåtte