



Varmebeskyttelsehandsker, par TempDex 710, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094630 9
GTIN	3245427101290
Artikelklasse	06D

Beskrivelse

Udførelse:

TempDex 710. Varmebeskyttelsehandske med **fremragende fingerbevægelighed** takket være speciel belægning med nitril-knopper. **Optimal gribesikkerhed også i fedtet miljø**, ekstremt slidstærk og holdbar. **Kontaktvarmebeskyttelse op til 100 °C** (maks. 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Åndbarhed	god
EN 407 B: Kontaktvarme (kontakttemperatur ved grænseværditid > 15 s)	100 °C
Varmebeskyttelse	meget god
Gribeevne ved olie	meget god

EN 388 slidstyrke	4
Materiale, belægning	Nitril
DMF-fri	ja
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	meget god
Pasform	meget god
EN 388 rivestyrke	1
Føleevne	meget god
Handskestørrelse	9
silikonefri	ja
EN 388 skærestyrke	1
EN 388 perforationsstyrke	1
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Varmebeskyttelsehandsker
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin X
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Kontaktvarme op til	100 °C
Bæremateriale	Tekstil
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	gul / sort
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	240 - 280 mm
Indhold	50
Anvendelsesområde	Præcision

Varmebeskyttelse op til	100 °C
Norm	EN 407
Vægt	36,7 g
Produkttype	Varmebeskyttelsehandsker