

Arbejdspladsmåtte Top bredde 122 cm, sort / gul, Længde: 200cm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964531 200
GTIN	2050001943491
Artikelklasse	96C

Beskrivelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere **krævende opgaver**:

- **Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.**
- **Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.**
- **Antiskrid-underside RedStop™.**
- **På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.**
- **Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.**
- **Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.**
- **Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.**
- **Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m².**
- **Skridsikring R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.**

Bemærk:

Arbejdspladsmåtter i frit valgbar længde fra nr. 964520-964525.

Teknisk beskrivelse

kan stikkes ind	nej
med sikkerhedskanter	2-sidet
Længde	200 cm
Affasning	4-sidet
Vægt	14 kg
Tykkelse	14,3 mm
Overflade	Vinyl
Bredde	122 cm
Skridsikker underside	ja
Materiale	Vinylskumkerne
begrænset modstandsdygtig over for de fleste	Industrielt fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier
Vægt pr. areal	6,5 kg/m ²
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181	R10
Producentbetegnelse	Cushion Trax® (black/yellow)
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Ikke oliefast
Farve	sort / gul
Produkttype	Arbejdspladsmåtte