

## Arbejdspladsmåtte Top bredde 122 cm, sort, Længde: 150cm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

964530 150

GTIN

662641658073

Artikelklasse

96C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere **krævende opgaver**:

- **Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.**
- **Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.**
- **Antiskrid-underside RedStop™.**
- **På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.**
- **Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.**
- **Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.**
- **Svært antændelig iht. DIN 4102 B1.**
- **Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.**

#### Bemærk:

Arbejdspladsmåtter i frit valgbar længde fra nr. 964520-964525.

### Teknisk beskrivelse

Længde	150 cm
Vægt	11 kg
Tykkelse	14,3 mm
begrænset modstandsdygtig over for de fleste	Industrielt fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier
Overflade	Vinyl
Skridsikker underside	ja
Bredde	122 cm
med sikkerhedskanter	2-sidet
kan stikkes ind	nej
Affasning	4-sidet
Materiale	Vinylskumkerne
Vægt pr. areal	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181	R10
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Ikke oliefast
Farve	sort
Produkttype	Arbejdspladsmåtte