

## Reolbeholder lakeret, med gitter, Passer til vangelængde (mm) / opsamlingsmængde (l): 1800/240



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Artikelklasse	96U

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.

Med forzinket gitterrist.

**Anvendelse:**

Til sikker lagring og påfyldning af fade. Til **brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3** samt **væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.**

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Passer til:**

Pallereoler i dybden 1100 mm.

**Lakering:**

Som standard lyseblå RAL 5012.

### Teknisk beskrivelse

Højde	250 mm
Opsamlingsmængde	240 l
Vægt	134 kg
Dybde	1300 mm
Passer til vangelængde	1800 mm
Bredde	1750 mm

Overfladebelastning	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialetykkelse	3 mm
Farveudvalg	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbevaring	Opbevaring af brændbare materialer tilladt
Opbevaring	Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3
Opbevaring	Opbevaring af ætsende materialer forbudt
Opbevaring	Opbevaring af miljøskadelige materialer
Produkttype	Reolbeholder