

Garant**eco-stikklinge forstærket, Venstre, Klingehøjde h₅ / stikbredde w: 26/3Lmm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273855 26/3L |
| GTIN | 4045197989185 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse

Udførelse:

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 om nødvendigt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|---------|
| Højde, h ₁ | 21,4 mm |
| Til maks. emne-Ø | 90 mm |
| Serie | Eco |
| Klingehøjde h ₅ | 26 mm |
| Samlet længde L | 96 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |
| aksial stikning mulig | nej |

Produkttype

Stikklinge