

**Garant****Eco-stikklinge forstærket, højre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273854 26/3L
GTIN	4045197989178
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.  
Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.  
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 om nødvendigt.

**Teknisk beskrivelse**

Højde, h <sub>1</sub>	21,4 mm
Til maks. emne-Ø	90 mm
Klingehøjde h <sub>5</sub>	26 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	96 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej

Produkttype

Stikklinge