

Garant**eco-stikklinge forstærket, højre, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273854 26/3
GTIN	4045197989154
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Konstruktionen er ikke kompatibel med EWS-holdere nr. 319148 og 319149.

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat. Fra 19,5 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 om nødvendigt.

Teknisk beskrivelse

Højde, h ₁	21,4 mm
Klingehøjde h ₅	26 mm
Stikbredde W	3 mm
Serie	Eco
Til maks. emne-Ø	65 mm
Samlet længde L	83,5 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge