

**Garant****eco-stikklinge, neutral, Type: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273856 32/3
GTIN	4045197989369
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

**Anvendelse:**

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

**Passer til:**

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132 – 319133.

**Reservedel:**

Lukkeskrue nr. 279828 1.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

**Teknisk beskrivelse**

Klingeøjde $h_5$	32 mm
Højde, $h_1$	25 mm
Serie	Eco
Til maks. emne-Ø	110 mm
Stikbredde W	3 mm

Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge