

Garant**eco-stikklinge, neutral, Type: 32/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273856 32/6
GTIN	4045197989390
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Med kølemiddeloverførsel til holdere fra andre producenter (f.eks. EWS).

Anvendelse:

Til dybe noter og til afstikning af store diametre.

Passer til:

Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132 – 319133.

Reservedel:

Lukkeskrue nr. 279828 1.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	6 mm
Serie	Eco
Til maks. emne-Ø	110 mm
Højde, h ₁	25 mm
Klingehøjde h ₅	32 mm

Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge