

**uvex****Nitrilhandsker, par uvex C500 foam, Handskestørrelse: 8**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094550 8
GTIN	4048612015117
Artikelklasse	04W

## Beskrivelse

### Udførelse:

uvex C500 foam. Silikonefri handsker med god mekanisk slidstyrke og meget god gribeevne i tørt og let fugtigt miljø. Egnede til kontaktvarme op til 100 °C.

**uvex 500-serien.** Pålidelige skærebeskyttelsehandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

## Teknisk beskrivelse

EN 388 rivestyrke	4
silikonefri	ja
Gribeevne ved olie	moderat
Gribeevne ved fugt	moderat

Åndbarhed	god
Handskestørrelse	8
EN 388 slidstyrke	4
Pasform	meget god
DMF-fri	nej
EN 388 skærestyrke	5
EN 388 perforationsstyrke	2
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Føleevne	meget god
Serie	uvex C500
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Handskeegenskab	Silikonefri
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Bæremateriale	Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	antracit / lime
Norm	EN 407
Vægt	32,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker