


Arbejdspladsmåtte 100 % nitrilgummi Svært antændelig, sort



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964567
GTIN	662641780248
Artikelklasse	96C

Beskrivelse

Udførelse:

100% nitrilgummi-blanding, **oliebestandig**.

Svært antændelig (egner sig til svejsearbejdspladser).

Testet for antændelighed klasse Bfl-S1 iht. DIN EN 13501 og klasse 1 iht. ASTM E648-03 (NFPA253).

Beskrivelse:

- **Arbejdspladsmåtte til industrien med lukket skridsikker overflade.**
- **19 mm tykt materiale leverer en høj ergonomi og modvirker træthed.**
- **Fleksibelt stiksystem Flise 91×91 cm, muliggør en optimal tilpasning til forholdene på stedet.**
- **Fleksibel kantløsning muliggør udvendige og indvendige hjørner.**
- **Skridsikkerhed R9 iht. DIN 51130 og BGR 181. I nærmest uopslideligt gummi.**
- **Silikonefri, derfor egnet til lakeringsvirksomheder. Resistent over for de fleste kemikalier og over for ekstreme temperaturer.**

Bemærk:

Passende kantlister under nr. 964577 og nr. 964578 i str. 0 og 1.

Sørg for god udluftning ved kraftig gnistdannelse.

Teknisk beskrivelse

Bredde	91 cm
kan stikkes ind	ja
Tykkelse	19 mm

silikonefri	ja
Materiale	Nitrilgummi
Overflade	Skridsikker overflade
Længde	91 cm
Vægt	12,7 kg
med sikkerhedskanter	kan udvides
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181	R9
Producentbetegnelse	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Ståkomfort	Skridsikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Oliebestandig
Materialeegenskab	Svært antændelig
Farve	sort
Produkttype	Arbejdspladsmåtte