


Nitrilgummimåtte, åben, med sikkerhedskanter, sort / orange, Bredde×længde: 66X102cm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	964620 66X102
GTIN	662641658141
Artikelklasse	96C

Beskrivelse

Udførelse:

Industri-nitrilgummimåtter med tydelige **orange sikkerhedskanter** på tre sider.

- **Ekstra mellemstykker på undersiden giver stort "opbevaringsrum" til snavs og væske – overfladen forbliver ren, tør og skridsikker.**
- **Robust nitrilgummi med lang levetid og høj slidstyrke.**
- **Meget skridsikker overflade og sikker vedhæftning på underlaget, også i våde miljøer.**
- **Bundtykkelse: 22 mm, vægt: ca. 13 kg/m².**
- **Kan klare industrielle olier og de fleste kemikalier.**
- **Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181.**

Nitrilgummimåtte med runde åbninger.

Bemærk:

Specialmål kan leveres på forespørgsel i trin på 30,5×30,5 cm med tillæg af 5 cm pr. kantliste.

Teknisk beskrivelse

Vægt	13 kg/m ²
Materiale	Nitrilgummi
Længde	102 cm
kan stikkes ind	nej
Bredde	66 cm

Tykkelse	22 mm
med sikkerhedskanter	3-sidet
Producentbetegnelse	Safety Stance™ Nitrile
Ståkomfort	Udmattelsessikring
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Skridsikring
Stødbeskyttelse	Gulv
Materialeegenskab	Oliebestandig
Farve	sort / orange
Produkttype	Arbejdspladsmåtte