



Lille trappestige, foldbar med trin på begge sider, Antal trin inkl. platform: 2X2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler.

Stor platform med integreret hængselforbindelse.

85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse.

Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 14183.

Stigeteknik, bærevne: 150 kg

Arbejdshøjde ca.: 2,49 m

Platformhøjde uden gelænder: 0,49 m

Platformsbredde: 600 mm

Platformsdybde: 300 mm

Nederste udvendig bredde: 0,7 m

Vægt: 5,7 kg

Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	85 mm
Arbejdshøjde ca.	2,49 m
Antal trin inkl. platform	2×2
Vægt	5,7 kg
Platformhøjde uden gelænder	0,49 m
Nederste udvendig bredde	0,7 m
Platformsdybde	300 mm
Platformsbredde	600 mm
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Trin, udførelse	Trin
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos